



6 mm terä Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: TX10



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 659922 TX10 |
| GTIN | 7610733201525 |
| Tuoteluokka | 63D |

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Sopii :

Momenttiruuvitaltat nro 659906 / 659908 / 659911 koko 80; 250; 500 (luokkaan 48 asti) / 659912 **koot 200; 500** / 659918 ja asennusruuvitalttavalikoimat 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Kokonaispituus: 170 mm

Hyötypituus: 90 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hyötypituus | 90 mm |
| Kokonaispituus | 170 mm |
| Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille |
| Torx®-profiili | TX10 |
| Tuotetyyppi | Ruuvimeisselin kärki |