



HSS-kierretappi-Bit, Kierteelle: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	676307 M6
GTIN	4013288119001
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

lhanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Käyttö poraustavalla: enintään 1xD-läpireiällä

Kokonaispituus: 39 mm

Varren pituus: 14 mm

Nousu: 1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteelle	M6
Nousu	1 mm
Kokonaispituus	39 mm
Varren pituus	14 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kylkikulma	60 astetta

Käyttö poraustavalla	enintään 1xD-läpireiällä
Tuotetyyppi	Kierrepora-Bit