



## Bits-kierukkaporanteräsarja taitoslaukussa, 19 osaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	676304
GTIN	4013288101570
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

**Etu:**

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

**Käyttö:**

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Yleisterä metallin, puun ja muovin poraamiseen.

Eryiset niitinreikäkoot 3,1 ja 5,1 mm.

**Sisältö:**

Kierukkaporanterät: Nro 676302 à 1 kpl koot 3; 4; 4,2; 5; 6; 8

Kärjet Phillips-ruuveille: Nro 675200 2 kpl koko 1/25; 3 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25

Kärjet kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675340 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

"Rapidaptor"-liitännävarsi: 1 kpl kuten nro 675020 koko 6,3K (ilman magneettia)

### Tekninen kuvaus

Osien määrä	19
Porien lukumäärä	6
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Lastuava aine	HSS
Kärkikulma	118 astetta
Tuotetyyppi	Kierukkapora-kärki

## Tarvikkeet

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675200 2/25
HSS-Bit-kierukkaporanterä Poran Ø 4 mm	676302 4
HSS-Bit-kierukkaporanterä Poran Ø 4,2 mm	676302 4,2
HSS-Bit-kierukkaporanterä Poran Ø 5 mm	676302 5
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675200 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX25	675340 TX25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX40	675340 TX40
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX15	675340 TX15
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX10	675340 TX10
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675200 3/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX20	675340 TX20
HSS-Bit-kierukkaporanterä Poran Ø 6 mm	676302 6
HSS-Bit-kierukkaporanterä Poran Ø 8 mm	676302 8
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX30	675340 TX30
HSS-Bit-kierukkaporanterä Poran Ø 3 mm	676302 3