



6 mm terä Torx Plus® -ruuveille, Torx Plus® -profiili: 20IP



Tilaustiedot

Tilausnumero	659924 20IP
GTIN	7610733201617
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Sopii :

Momenttiruuvitalat nro 659906 / 659908 / 659911 koko 80; 250; 500 (luokkaan 48 asti) / 659912 **koot 200; 500** / 659918 ja asennusruuvitalttavalikoimat 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Kokonaispituus: 190 mm

Hyötypituus: 110 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	190 mm
Torx Plus® -profiili	20IP
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Hyötypituus	110 mm
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselin kärki