



## HSS-kierretappi-Bit, Kierteelle: M10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	676307 M10
GTIN	4013288119148
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

**Etu:**

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

**Käyttö:**

lhanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Käyttö poraustavalla: enintään 1xD-läpireiällä

Kokonaispituus: 41 mm

Varren pituus: 14 mm

Nousu: 1,5 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteelle	M10
Nousu	1,5 mm
Varren pituus	14 mm
Kokonaispituus	41 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kylkikulma	60 astetta

Käyttö poraustavalla	enintään 1xD-läpireiällä
Tuotetyppi	Kierrepora-Bit