



Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 713100 200 |
| GTIN | 4003773035022 |
| Tuoteluokka | 73F |

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu. Vääntymistä kestävät, joustavat tarkkuuskärjet. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kokonaispituus | 200 mm |
| Leuan pituus | 73 mm |
| Kahva | Monikomponenttinen kuori |
| Kitamuoto | soikeakärkiset, suorat |
| Standardi | DIN ISO 5745 |
| Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) |
| Leukojen malli | sisäpinta karhennettu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu |

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit