



8 mm:n terä Torx Plus[®], Torx Plus[®] -profiili: 20IP



Tilaustiedot

Tilausnumero	659884 20IP
GTIN	7610733220762
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoiseesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Sopii :

Momenttiruuvinväännin nro 659906, 659908 ja 659912 **koko 1600**.

659911 **Koko 1600** (luokkaan 48 asti), ja ruuvinväänninsarjat nro 667625 / 667645.

Kokonaispituus: 140 mm

Hyötypituus: 124 mm

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS [®] -ruuveille
Torx Plus [®] -profiili	20IP
Kokonaispituus	140 mm
Hyötypituus	124 mm
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselin kärki