



HSS Kombikierretapinterä, Kierteelle: M6



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 676306 M6 |
| GTIN | 4013288118929 |
| Tuoteluokka | 63H |

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Yksi työkalu 3 työvaiheeseen:

alkureiän poraus – kierteitys – purseenpoisto / upotus.

Käyttö porakoneessa, jossa kumpikin pyörintäsuunta.

Käyttö poraustavalla: enintään 1xD-läpäreiällä

Kokonaispituus: 41 mm

Varren pituus: 12 mm

Poran pituus a: 8 mm

Kierukkaporan Ø: 5 mm

Nousu: 1 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------|
| Kierukkaporan Ø | 5 mm |
| Kokonaispituus | 41 mm |
| Kierteelle | M6 |
| Poran pituus a | 8 mm |
| Nousu | 1 mm |
| Varren pituus | 12 mm |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Valmistajamerkintä | 847 HSS |
| Kierretyyppi | M |
| Lastuava aine | HSS |
| Kärkikulma | 60 astetta |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1xD-läpireiällä |
| Bit-kuusiovarsi | C 6,3 |
| Tuotetyyppi | Kierrepora-Bit |