




8 mm:n terä Torx Plus[®], Torx Plus[®] -profiili: 25IP



Tilaustiedot

Tilausnumero	659884 25IP
GTIN	7610733220779
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoiseesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Sopii :

Momenttiruuvinväännin nro 659906, 659908 ja 659912 **koko 1600**.

659911 **Koko 1600** (luokkaan 48 asti), ja ruuvinväänninsarjat nro 667625 / 667645.

Kokonaispituus: 160 mm

Hyötypituus: 144 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS [®] -ruuveille
Torx Plus [®] -profiili	25IP
Hyötypituus	144 mm
Tuotetyppi	Ruuvimeisselin kärki