



## 6 mm terä Torx Plus® -ruuveille, Torx Plus® -profiili: 7IP



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659924 7IP
GTIN	7610733201563
Tuoteluokka	63D

### Kuvaus

**Malli:**

**Terä** kromivanadiinierikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

**Sopii :**

Momenttiruuvitaltat nro 659906 / 659908 / 659911 koko 80; 250; 500 (luokkaan 48 asti) / 659912 **koot 200; 500** / 659918 ja asennusruuvitalttavalikoimat 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Kokonaispituus: 150 mm

Hyötypituus: 70 mm

### Tekninen kuvaus

Torx Plus® -profiili	7IP
Kokonaispituus	150 mm
Hyötypituus	70 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselin kärki