



Kärkipihdit - suorat, kiillotetut, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	713150 200
GTIN	4003773022824
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit mustaksi fosfatoitunut, pää kiillotettu. Muovipäällysteiset kahvat. Vääntymistä kestävät, joustavat tarkkuuskärjet.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Leuan pituus	73 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mustatut, pää kiillotettu

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit