



## Kärkipihdit ERGO™, suorat, kromatut, Kokonaispituus: 140mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	713940 140
GTIN	7314150102150
Tuoteluokka	730

### Kuvaus

#### Malli:

Vanadiini-kromiteräs, kromattu pää ja nivel. Eryyisen kapeat ovaalikärkileuat, sisältä uritetut. Paksuseinämaiset kahvankuoret, **päälle- ja poiskytkettävä aukaisujousi**. Terät lisäksi induktiokarkaistu (n. 59 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille.

#### Standardi:

**DIN ISO 5745**

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Leuan pituus	39 mm
Kahva	paksuseinämainen ERGO®-kahvankuori
päällekytkettävä aukaisujousi	kyllä
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 59 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit