

**Garant****Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: J0****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 719770 J0     |
| GTIN         | 4045197503893 |
| Tuoteluokka  | 71B           |

**Kuvaus****Malli:**

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Mustat pihdit. Hiottu pää. Muovipäällysteiset kahvat.

**Asetettavat tarkkuuskärjet. Muoto C – suorat leuat.**

**Etu:**

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

**Käyttö:**

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

**Standardi:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Tekninen kuvaus**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Kärjen Ø                                   | 0,9 mm            |
| Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on | 8 - 13 mm         |
| Kokonaispituus                             | 140 mm            |
| Muoto                                      | C                 |
| Standardi                                  | DIN 5256 C        |
| Käyttö Lukkorengaspihdit                   | Sisärengas, suora |
| Leukamalli                                 | suora             |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Kahva                                   | muovipinnoite     |
| Raaka-aine                              | erikoisterästä    |
| Kärjen materiaali                       | erikoisterästä    |
| Pinta                                   | musta             |
| Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä             |
| Kahvassa lukituslaite                   | ei                |
| Vaihdeettava kärki                      | ei                |
| Tuotetyyppi                             | Lukkorengaspihdit |