

**Momenttiruuvitaltta, asteikollinen, Suurin kiristysmomentti: 150cNm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	659945 150
GTIN	4045197514004
Tuoteluokka	62E

Kuvaus**Malli:**

Kätevä kahva takaa asetetun vääntömomentin helpon siirron. Helposti luettava, likaantumiselta suojattu mikrometriasteikko. Lukitus tahatonta säätöä vastaan kahvan päässä. Vaihtoterä 1/4 tuuman Bit-kiinnikkeeseen kuuluu toimitukseen.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa antaen merkin, ääni ja värähdys. Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvien kiristämiseen.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Kaikki Wiha-vaihtoterät (nro 659940 – 659946) voidaan asentaa myös Horex-vääntöruuvinvääntimeen nro 65 9945.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	150 cNm
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	5 cNm
Näyttö	analoginen
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Bit-teräistukka	D 6,3

Vääntömomenttialue	30 - 150 cNm
Vääntömomenttialue	0,3 - 1,5 Nm
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
Liitântämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Palaute	irrottava
Laukaisuvarvon säädettävyys	säädettävä
Laukaisuvarvon asetus	asetusasteikko
Standardi	DIN EN ISO 6789
Kokonaispituus L	153 mm
Lukema valittavissa	cNm
Lukema valittavissa	Nm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Paino	300 g
Kalibrointi	O1
Kiristyssuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

Palvelut

KalibrointiMomenttiruuvinväännin Suurin
kiristysmomentti 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tarvikkeet

Torque-vaihtoteräPozidriv Ristikantakoko 1

659941 1

Vaihtoterä 1/4 tuumaa

659947

Torque-vaihtoteräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 0	659940 0
Torque-vaihtoteräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 1	659940 1
Torque-vaihtoteräPozidriv Ristikantakoko 0	659941 0