

Sähköasentajan työkalusarja, 82 osaa ilman laukkuja



Tilaustiedot

Tilausnumero	680505
GTIN	2050001017710
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää kaikki sähköasennuksissa tarvittavat, laadukkaat työkalut.

Sisältö:

Kierukkaporasaria HSS, kotelo: 1 kpl nro 115000 koot 1 – 10

Puinen **STABILA**[®]-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2

Merkkauslaite nauhalla, värijauhe: 1 kpl nro 467590 koko 1; 1 kpl nro 467595 koko R

STABILA[®] kevytmetallivesivaaka: 1 kpl nro 467030 koko 400

DICK lattaviila, hakkaus 1, kahva: 1 kpl nro 510100 koko 150

DICK puolipyöreä viila, hakkaus 2, kahva: 1 kpl nro 513200 koko 150

DICK pyöröviila, hakkaus 2, kahva: 1 kpl nro 514200 koko 150

Teräsharja: 1 kpl nro 575000 koko 3

Yleiskäyttöinen **PUK**[®]-saha: 1 kpl nro 581220

Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630168 koko 6
(17-os.)

Wera-uraruuvinväännin, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 663100 koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

PB Swiss Tools -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 2,5

BENNING jännitteenkoetin "Analog": 1 kpl nro 473105 koko Analog

Tasku edelliseen: 1 kpl nro 473336 koko B

Soviteruuvinväännin, vastaa EN 60900, täyseristetty 1000 V asti: 1 kpl nro 665800, 2 – 63 A

Wera-ruuvinväännin Phillips-ruuveille, VDE-eristetty: 1 kpl/koko nro 668600 koot 1; 2

KNIPEX[®] yhdistelmäpihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 701700 koko 160

KNIPEX[®] vesipumppupihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 705740 koko 250

KNIPEX® kärkipihdit, terä, VDE-eristys: 1 kpl nro 713300 koko 160
KNIPEX® sivuleikkuri, VDE-eristys: 1 kpl nro 725300 koko 160
KNIPEX® kuorintapihdit, VDE-eristys: 1 kpl nro 728750 koko 160
JOKARI® kuorintaveitsi: 1 kpl nro 728010 koot 8 – 28
RENNSTEIG kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 742500 koko 250
RENNSTEIG kivitaltta, terävä: 1 kpl nro 742600 koko 250
RENNSTEIG sähköasentajan kivitaltta, litteä: 1 kpl nro 743000 koko 250
GARANT-lukkosepänavasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750110 koko 500
 Moukari varrella: 1 kpl nro 751055 koko 1
 Ideal-peltisakset, siirrettävät leuat: 1 kpl nro 766000 koko 260
 Puhelinjohtosakset: 1 kpl nro 769005 koko 130
Milwaukee® kovametalli-kivipora muovikotelossa: 1 kpl nro 786081 koko 5 (Ø 4 – 10 mm)
 Pistotaltta: 1 kpl nro 794800 koko 16
RUNPOTEC® vetohihna, nailonia: 1 kpl nro 814862 koko 10
 Kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110
 Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300
 Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK
 Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 koko BLACK
 Lasta: 1 kpl nro 087650 koko 50
 Kuminen kipsiastia: 1 kpl nro 087680 koko 125
 Vesisivellin: 1 kpl nro 087005 koko 20

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081557 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663100 3,5
Litteä viila Hammastuksen pituus 150 mm	510100 150
LED-taskulamppusis. paristot Väri BLACK	081437 BLACK

sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 6,5 mm	663100 6,5
Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat Kokonaispituus 260 mm	766000 260
Pyöreä viila Hammastuksen pituus 150 mm	514200 150
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 1	668600 1
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 8 mm	663100 8
Linjapihdit, kromatutVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	701700 160
Tasataltta, puukahva Terän leveys 16 mm	794800 16
Kärkipihdit, suoratVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	713300 160
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663100 5,5
Liitulankalaite 30 m Sisäänvedon käntö (x-kert.) 1	467590 1
Soviteruuvinväännin, käännettävätäyseristetyt	665800
Sivuleikkuri, kromattuVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	725300 160
Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen17 osaa Tyyppi 6	630168 6
Kivitalttalitteä Kokonaispituus 250 mm	742500 250
Nailoninen kaapelinvetojousi nauhan pituus 10 m	814862 10
Lasta, puuvarsi Leveys 50 mm	087650 50
Laastiastia enimmäis-Ø 125 mm	087680 125
Kivitalttaterävä Kokonaispituus 250 mm	742600 250
Sähköasentajan sakset, niklatut,lankaleikkuri Kokonaispituus 130 mm	769005 130
Teollisuustason rengassivellin Ø 20 mm	087005 20
sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 4 mm	663100 4
Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 2,5 mm	665020 2,5
Kuorintaveitsi, koukkuterä Kaapeleille, joiden Ø on 8-28 mm	728010 8-28
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen	844300

Puolipyöreä viila Hammastuksen pituus 150 mm	513200 150
Yleissaha "PUK", yleisterä (310)Kiinteä kahva	581220
Värijauhe liitulangalle250 g Tyyppi R	467595 R
JännitteentarkistustalttaDUSPOL® Laitetyyppi ANALOG	473105 ANALOG
Vesipumppupihdit Alligator®VDE-kahvakuoret Kokonaispituus 250 mm	705740 250
Kuorintapihdit, kromatutVDE-eristys Kokonaispituus 160 mm	728750 160
Kierukkaporasarja HSS nro 114000, kotelo Tyyppi 1-10	115000 1-10
Eristysnauha Väri BLACK	083654 BLACK
Kantokassi Duspil Tyyppi B	473336 B
LankakäsiharjaTeräslanka, sileä 0,35 mm Harjasrivien lkm 3	575000 3
Sähköasentajantaltta Kokonaispituus 250 mm	743000 250
Kalvin, muovikahva Terän pituus 110 mm	831700 110
Lukkosepänpasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 500 g	750110 500
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform- kahvatäyseristetyt Ristikantakoko 2	668600 2
Kevytmetallivesivaaka Pituus 400 mm	467030 400
kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm	519400 100
Puinen taittomitta, keltainen Pituus 2 m	466005 2