

Garant**Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: J31****Tilaustiedot**

Tilausnumero	719770 J31
GTIN	4045197504074
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Mustat pihdit. Hiottu pää. Muovipäällysteiset kahvat.

Asetettavat tarkkuuskärjet. Muoto D – taivutetut leuat 90°.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tekninen kuvaus

Kärjen Ø	2,25 mm
Kokonaispituus	210 mm
Muoto	D
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	40 - 100 mm
Standardi	DIN 5256 D
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, taitettu
Leukamalli	90° taivutettu

Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Kärjen materiaali	erikoisterästä
Pinta	musta
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit