



Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: J0



Tilaustiedot

Tilausnumero	719790 J0
GTIN	4003773048510
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Harmaaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.

Asetettavat tarkkuuskärjet. Muoto C – suorat leuat.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorengaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tekninen kuvaus

Sisäpuolisille lukkorengaille, joiden Ø on	8 - 13 mm
Muoto	C
Kärjen Ø	0,9 mm
Kokonaispituus	140 mm
Standardi	DIN 5256 C
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, suora
Leukamalli	suora

Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Kärjen materiaali	erikoisterästä
Pinta	harmaaksi fosfoidut
äärirajoin	ei
Kahvassa lukituslaite	kyllä
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit