



## Tarkkuuslukkorengaspihdit ääri rajoitin, Tyyppi: J2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	719792 J2
GTIN	4003773073871
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Säädettävä ääri rajoitin.

#### Muoto C – suorat leuat.

#### Muoto D – taivutetut leuat 90°.

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Harmaaksi fosfatoitunut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.

#### Asetettavat tarkkuuskärjet.

#### Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

#### Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

#### Standardi:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärenkas, suora

Kokonaispituus: 180 mm

Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on: 19 - 60 mm

Kärjen Ø: 1,8 mm

### Tekninen kuvaus

Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	19 - 60 mm
Kokonaispituus	180 mm
Muoto	C

Kärjen Ø	1,8 mm
Standardi	DIN 5256 C
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärengas, suora
Leukamalli	suora
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Kärjen materiaali	erikoisterästä
Pinta	harmaaksi fosfatoidut
äärirajoin	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit