

Garant**Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: J2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	719770 J2
GTIN	4045197504012
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Mustat pihdit. Hiottu pää. Muovipäällysteiset kahvat.

Asetettavat tarkkuuskärjet. Muoto C – suorat leuat.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tekninen kuvaus

Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	19 - 60 mm
Muoto	C
Kärjen Ø	1,8 mm
Kokonaispituus	180 mm
Standardi	DIN 5256 C
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärenkas, suora
Leukamalli	suora

Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Kärjen materiaali	erikoisterästä
Pinta	musta
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit