



Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: A31



Tilaustiedot

Tilausnumero	719890 A31
GTIN	4003773048848
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Harmaaksi fosfatoitunut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat. Nivelessä **sisäänrakennettu aukaisujousi. Muoto B – taivutetut leuat 90°.**

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tekninen kuvaus

Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	40 - 100 mm
Kokonaispituus	210 mm
Kärjen Ø	2,3 mm
Muoto	B
Standardi	DIN 5254 B
Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, kulma
Leukamalli	90° taivutettu

Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	harmaaksi fosfoidut
Ääri rajoitin	ei
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihde kärkeä	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit