



Lukkorengaspihdit, Tyyppi: J41



Tilaustiedot

Tilausnumero	719805 J41
GTIN	4045197493026
Tuoteluokka	72B

Kuvaus

Malli:

Yhdestä kappaleesta taotut. Mustaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.

Asetettavat tarkkuuskärjet. Muoto D – taivutetut leuat 90°.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tekninen kuvaus

Muoto	D
Kokonaispituus	320 mm
Kärjen Ø	3,2 mm
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	85 - 140 mm
Standardi	DIN 5256 D
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärenas, taitettu
Leukamalli	90° taivutettu
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mustatut

Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit