



## Tarkkuuslukkorengaspihdit ääri rajoitin, Tyyppi: A0



### Tilastiedot

Tilausnumero	719892 A0
GTIN	4003773061748
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Säädettävä ääri rajoitin.

Harmaaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäälysteiset kahvat. Nivelessä **sisäänrakennettu aukaisujousi. Muoto A – suorat leuat.**

#### Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

#### Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

#### Standardi:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Muoto	A

Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	3 - 10 mm
Kärjen Ø	0,9 mm
Standardi	DIN 5254 A
Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, suora
Leukamalli	suora
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	harmaaksi fosfatoidut
äärirajoitin	kyllä
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit