



## Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: J11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	719790 J11
GTIN	4003773048633
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Harmaaksi fosfatoitunut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.

**Asetettavat tarkkuuskärjet. Muoto D – taivutetut leuat 90°.**

#### Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

#### Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

#### Standardi:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Tekninen kuvaus

Kärjen Ø	1,25 mm
Kokonaispituus	130 mm
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	12 - 25 mm
Muoto	D
Standardi	DIN 5256 D
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärenas, taitettu
Leukamalli	90° taivutettu

Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Kärjen materiaali	erikoisterästä
Pinta	harmaaksi fosfoidut
äärirajoin	ei
Kahvassa lukituslaite	kyllä
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit