



Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: J21



Tilaustiedot

Tilausnumero	719790 J21
GTIN	4003773048640
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Harmaaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.

Asetettavat tarkkuuskärjet. Muoto D – taivutetut leuat 90°.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	165 mm
Kärjen Ø	1,8 mm
Muoto	D
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	19 - 60 mm
Standardi	DIN 5256 D
Käyttö Lukkorengaspihdit	Sisärenkas, taitettu
Leukamalli	90° taivutettu

Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Kärjen materiaali	erikoisterästä
Pinta	harmaaksi fosfoidut
äärirajoin	ei
Kahvassa lukituslaite	kyllä
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit