

Garant

eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/08 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	251908 20/08
GTIN	4045197927361
Tuoteluokka	21U

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: DWLNR/L 2020X08

Sopiva kääntöterä: WN.. 0804..

Toimintaleveys L₄: 25 mm

Pään pituus L₁: 32 mm

Kokonaispituus L: 92 mm

Aluslevy: 259033 6

Tekninen kuvaus

Varren koko	20 mm
Pään pituus L ₁	32 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 10

Aluslevy	259033 6
Terän koko	8 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
ISO-koodi pidin	DWLNR/L 2020X08
Ruuvi aluslevylle	259027 4
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10