

Garant**Käsikalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 23mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	160200 23
GTIN	4045197927255
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Malli:**

Vasenk. nousu 7 – 8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/4 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja värinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.

Käsikalvin hiotaan valmiiksi antamallesii mitoitukselle.

Käyttö:

Läpirei'ille (ei pohjarei'ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

Tekninen kuvaus

Terän pituus L _c	107 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Terien lkm Z	8
Nimellis-Ø D _c	23 mm
Ulkonema L ₁	135 mm
Ø-alue	22,201 - 23,2 mm
Kokonaispituus L	215 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 206 B
Nousukulma	7-8 astetta
Sisäjähdytys	ei

Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	soveltuu rajoituksin		