

 Atlas Copco

Paineilmaiskuruuvain, Tyyppi: W2910



Tilaustiedot

Tilausnumero	079171 W2910
GTIN	7322590051310
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas iskuruuvinväännin.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

Tehokas iskuruuvain.

Paineilman poisto kahvan kautta, pyörimissuunta vaihdettavissa **myötä- ja vastapäivään**.

- **Tehokas kaksivasarainen iskukoneisto.**
- **Kevyt paino ja korkea suorituskyky.**
- **Pitkäikäinen komposiittiseoskotelo ja -kahva.**
- **Kolme vääntömomenttiporrasta.**
- **Ergonominen ja eristävä kahva.**
- **Kiertosuunnan muutos kahdella painikkeella.**

Käyttö:

Sopii vaativiin sovelluksiin.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits): Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	3,3 m/s ²
Pituus	160 mm
Vääntömomenttialue	150 - 400 Nm
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M14
Paino	1,2 kg
Toimintaääni	89 dB(A)
Valmistajamerkintä	W2910
Enimmäisilmantarve	1020 l/min
Korkeus	178 mm
Rakenne	Pistooli
Työkalunpitimen väänninprofiili	□
Työkalunpitimen mitta	3/8 tuuma
Enimmäiskierrosluku	6500 min ⁻¹
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Ruuvain