

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 39
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	12,5 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 3
Varren koko	32 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 1
ISO-koodi pidin	MVVNN 3225P16
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	45 mm
Terän koko	16 mm
Kiinnitysrauta	259038 2
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500