

**Digitaalinen kaarimikrometri lautasmittauspinnat, Mittausalue: 0-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421728 0-25
GTIN	4045197928924
Tuoteluokka	42B

Kuvaus**Malli:**

Selkeälukuinen digitaalinäyttö, jossa lisäksi analoginen asteikko. Lujatekoinen metallikotelo. Pyörimätön mittauskara

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357

Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	B1
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	4 µm
Lukema	0,00005 tuuma
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Virheraja	4 µm
Lautaskärjen Ø	20 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	ISO 3611
mittaustekniikka	digitaalinen

Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittarummun asteikko	1/50
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/421728-0-25>