

**Garant****Miniporatanko HM, Oikea, Ulkoneman pituus L1 / terän koko d: 21/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270006 21/6
GTIN	4045197928955
Tuoteluokka	21V

**Kuvaus****Malli:**

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaistu terän kiinnityspaikka.

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	80,5 mm
Kääntöterän ruuvi	279815 10
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11,5 mm
Terän koko	06 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	21 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

**Tarvikkeet**

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500