

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Ruuvi aluslevylle	269013 2
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 2020K09
Pään pituus L ₁	22 mm
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	126 mm
Terän koko	9 mm
Aluslevy	269005 1
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500