

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
ISO-koodi pidin	SCSCR/L 2525M12
Pään pituus L ₁	27 mm
Aluslevy	269005 6
Terän koko	12 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kokonaispituus L	151 mm
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500