

**Garant****Kuljetusvaunu T3, Tyyppi: T36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918520 T36
GTIN	4045197612106
Tuoteluokka	91T

**Kuvaus****Malli:**

1 kuormataso.

Hitsattu teräs rakenne, taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen, naarmuuntumaton pinta.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

**Standardi:**

**EN 1757-3**

**Erikoistarvike:**

Reikäseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Standardi	EN 1757-3
Kuormatason leveys	1000 mm

tyyppi	T36
Paino	34 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kantavuus	500 kg
Kuormatason korkeus	270 mm
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Leveys	1120 mm
Korkeus	990 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pyörän Ø	200 mm
Syvyys	709 mm
Kuormatason syvyys	700 mm
Tuotetyyppi	Kuljetusvaunu

## Tarvikkeet

Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP5	918580 SP5