

Garant**Keräilyvaunu T7, Tyyppi: T74****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918540 T74
GTIN	4045197611864
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

3 kuormatasoa.

Keskitaso kiinnitettävissä 3 eri korkeudelle. Hitsattu teräs rakenne, taso **puulevyä**, jossa antrasiitinvärinen, naarmuuntumaton pinta.

Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Leveys	980 mm
--------	--------

Standardi	EN 1757-3
Syvyys	509 mm
Kuormatason syvyys	500 mm
Kuormatason korkeus alhaalla	195 mm
Pyörän materiaali	Kulutuspinna polyuretaania
Kuormatason korkeus ylhäällä	850 mm
tyyppi	T74
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason leveys	850 mm
Kuormatason kantokyky keskellä	80 kg
Enimmäiskantokyky	250 kg
Pyörän Ø	125 mm
Korkeus	1020 mm
Paino	45 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason korkeus keskellä	522 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	80 kg
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu

Tarvikkeet

Lisälaatikko keräilyvaunuun Tyyppi 75	918556 75
Pihtilevy keräilyvaunuun	918581
Välipohja keräilyvaunuun T5 ja T7 ruuvikiinnityksellä Kuormatason syvyys 500 mm	918570 500
Reikälevyseinä, ruuvattava Tyyppi SP2	918580 SP2