

Garant**Euronormi-säiliövaunu, Tyyppi: TE37****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

Vankka teräs rakenne, tasot taivutettu teräspellistä, säätö 280 mm:n välein.

Soveltuu erinomaisesti eurolaatikoille.

Tasot kiinnitettävissä eri kohtiin ja säädettävissä 15° tai 30° kulmaan poiminnan helpottamiseksi.

Alin taso on kiinteästi rungossa, ei kallistettavissa.

Haptoprene®-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenaa. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru).

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Sopivat eurolaatikot löytyvät ryhmästä 96 nroilla 963378 - 963380.

Tekninen kuvaus

Paino	85 kg
Enimmäiskantokyky	250 kg

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason syvyys	610 mm
tyyppi	TE37
Kuormatason leveys	1240 mm
Ripustusvälit	280 mm
Syvyys	670 mm
Korkeus	1735 mm
Leveys	1300 mm
Kantavuus tasoa kohti	50 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø	125 mm
Säädettävä kallistus	15; 30 astetta
Korkeudensäätö portaittain	280 mm
Tuotetyyppi	Materiaalivaunut

Tarvikkeet

Euronormisäiliöpun. Tyyppi NB14	963378 NB14
Euronormisäiliöpun. Tyyppi NB20	963378 NB20
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB33	963380 NB33
Euronormisäiliösininen Tyyppi NB42	963379 NB42
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB42	963380 NB42
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB31	963380 NB31
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB70	963380 NB70
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB50	963380 NB50
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB5	963380 NB5
Euronormisäiliöpun. Tyyppi NB42	963378 NB42
Euronormisäiliösininen Tyyppi NB14	963379 NB14
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB24	963380 NB24

Euronormisäiliöpun. Tyyppi NB70	963378 NB70
Euronormisäiliösininen Tyyppi NB5	963379 NB5
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB10	963380 NB10
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB20	963380 NB20
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB14	963380 NB14
Euronormisäiliösininen Tyyppi NB70	963379 NB70
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB34	963380 NB34
Euronormisäiliöpun. Tyyppi NB10	963378 NB10
Euronormisäiliösininen Tyyppi NB20	963379 NB20
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB80	963380 NB80
Euronormisäiliösininen Tyyppi NB10	963379 NB10
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB15	963380 NB15
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB55	963380 NB55
Euronormisäiliöpun. Tyyppi NB5	963378 NB5