

## Garant

### TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm



## Tilaustiedot

Tilausnumero	201307 12
GTIN	4045197930224
Tuoteluokka	11X

## Kuvaus

### Malli:

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus  $L_c$ : 26 mm

Ulkoneman pituus  $L_1$  mukaan lukien kavennus: 38 mm

Kavennuksen Ø  $D_1$ : 11,8 mm

Kokonaispituus L: 83 mm

varren Ø  $D_s$ : 12 mm

## Tekninen kuvaus

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Terän Ø $D_c$	12 mm
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	38 mm
Kavennuksen Ø $D_1$	11,8 mm
Kokonaispituus L	83 mm

Nousukulma	30 astetta
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Terän pituus $L_c$	26 mm
Varren muoto	HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
HammaslukuZ	2
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	e8
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin