

**Garant****Yksiosaiset poraistukat Muoto AD, SK 40, Kiinnitysalue: 1-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301425 1-16
GTIN	4045197931795
Tuoteluokka	31B

**Kuvaus****Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

Kuulakärkilevy/Rfid-siru. Suurin pyörintävirhe  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Hiekkapuhallettu ja hiottu.

- **kapea rakenne.**
- **jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjähdytys.**
- **Optimaaliset pitomomentit työkalussa.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää **Torx®-kiristysavaimen** T-vääntimellä, **suuri kiristysvoima.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Tyyppi	kapea
Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	AD
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 20 μm
suurin sallittu kiertymomentti $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka