

**Garant****Yksiosaiset poraistukat Muoto A, HSK-A 100, Kiinnitysalue: 1-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Tuoteluokka	31B

**Kuvaus****Malli:**

- **Molemmat pyörimissuunnat.**
  - **RFID/Balluff chip -poraus.**
- Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.  
Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm.
- **Kapea rakenne.**
  - **Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.**
  - **Optimaaliset pitomomentit työkalussa.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää **kiristysavaimen** T-vääntimellä.

**Erikoistarvike:**

Hylsyavain nro 309890. Jäähdytysaineputki nro 309880.

**Tekninen kuvaus**

Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Ulko-Ø D	50 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Tyyppi	kapea

Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	DIN 69893-1
Muoto	A
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 20 µm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka