

**Garant****Yksiosaiset poraistukat, VDI 40, Kiinnitysalue: 1-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Tuoteluokka	31B

**Kuvaus****Malli:**

- Jäähdytysaineen syöttö paikoitusreiästä.
- Suurin jäähdytysainepaine 50 bar.
- Tyyppi GARANT, Torx®-kiristysavaimella suuri kiristysvoima.

**Käyttö:**

NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

**Standardi:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tekninen kuvaus**

Istukan ulko- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	50,5 mm
Ulkoneman pituus l <sub>1</sub>	90 mm
Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Kiristysavain	TX25
VDI-koko	VDI 40
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Tuotetyyppi	VDI-yksiosainen poraistukka

