

**Kuljetusvaunu, Tyyppi: 2502****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919800 2502
GTIN	4017976025025
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräsputkesta ja teräsprofiilista hitsaamalla, tasot puulevyistä, joissa on pyökinvärinen pinta.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Standardi	EN 1757-3
Kantavuus	600 kg
Korkeus	990 mm
Pyörän materiaali	TPE
tyyppi	2502

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kuormatason korkeus	270 mm
Pyörän Ø	200 mm
Paino	30 kg
Kuormatason leveys	1000 mm
Leveys	1125 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Syvyys	709 mm
Kuormatason syvyys	700 mm
Tuotetyyppi	Kuljetusvaunu