

**Kerrosvaunu, 4 kuormapintaa, Tyyppi: 8312****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919880 8312
GTIN	4017976083124
Tuoteluokka	96F

**Kuvaus****Malli:**

Teräsputki ja profiiliteräs hitsattu, päätyseinämissä pystysuorat putkituet 130 mm:n välein. Tasot puulevyä, joissa pyökinvärinen pinta. Tasoja voidaan säätää 100 mm:n välein. Alinta tasoa ei voi siirtää. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.

**Standardi:****EN 1757-3****Pintakäsittely:**

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Kantavuus yhteensä	600 kg
Pyörän materiaali	TPE
Kuormatason leveys	1000 mm
tyyppi	8312

Kuornatason korkeus 2	669 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason korkeus 4	1469 mm
Standardi	EN 1757-3
Kunkin tason kantavuus	90 kg
Paino	83 kg
Leveys	1169 mm
Pyörän Ø	200 mm
Kuormatason korkeus 1	269 mm
Työntökahva	kyllä
Kuormatason korkeus 3	1069 mm
Korkeus	1800 mm
Korkeudensäätövälit	100 mm
Syvyys	709 mm
Kuormatason syvyys	700 mm
Korkeudensäätö portaittain	100 mm
Tuotetyyppi	Kerrosvaunut