

Garant**APMX 16..12 TR, HB7515, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215746 ST1400
GTIN	4045197938176
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Pöytälevyn paksuus: 5,76 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,14 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,14 mm
tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	APMX 16..12 TR
Laji	HB7515
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,76 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	380 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	265 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	170 m/min	M
GG(G)	soveltuu rajoituksin	170 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu rajoituksin		
märkä vähintään	soveltuu rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		