

**Garant****GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Terän Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	10,13 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	180 mm
Sopiva kääntöterä	XOM.060310
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	100 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	0,3 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	2,26 astetta

Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2