

Garant**Kopiojyrsin 7° positiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212167 66/5
GTIN	4045197939494
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Värinänvaimennus ja pehmeä terän sisäänmeno 7° positiivisten kääntöterien ansiosta.

Käyttö:

Mukana kääntöteräruuvisarja nro 219800 – kääntöterien ja kiinnityslevyjen kiristämiseen.

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
-----------------------	-----------------------

Varmistuslevysarja	219955
Ø D ₃	50 mm
Terän Ø D _c	66 mm
Sopiva kääntöterä	RD..1604
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
KiinnitysreiänØ	27 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Vino sisäänsyöttö
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP

674252 20IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm

211750 5,7