



## Pyältämistyökalu Vasen, Varren koko: 16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290019 16
GTIN	4030741660740
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

- **Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta.**
- **Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuden yksinkertaista säätöä varten.**

### Tekninen kuvaus

Varren korkeus	16 mm
Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	15 mm
Sokkatappi	299910 6
Varren leveys	16 mm
Kehran leveydelle b	4 mm
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	4 mm
Työstöalue	0 - 15 mm
pyällysprofiilille	RAA 2×AA
pyällysprofiilille	RBL 2×BR
pyällysprofiilille	RBR 2×BL
pyällysprofiilille	RBR 1×BL

pyällyprofilille

RGE45° BL/BR45°

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu