


**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK7935, merkintä tyyppi W29: 58-010****Tilastiedot**

Tilausnumero	236910 58-010
GTIN	4047109288591
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

Nro 236685, 236686

Huomautus:**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 120608

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,2 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
merkintä	58-010
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 120608
Laji	BK7935
tyyppi	INOX
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		