

**KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 HM ASG3000, DGB-P, Nimellis-Ø D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239822 25
GTIN	
Tuoteluokka	27E

**Kuvaus****Malli:**

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttöön mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä  $\mu$ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Läpireikien poraamiseen 5xD saakka.

Mitoituksessa **ASG3000** leikkuukulmalla 45° ylimääräinen lastu-ura poistaa lastut tarkasti terää pitkin. **Pohja- ja läpireikien poraamiseen.**

**Huomautus:**

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat läpiporauksia.**

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D	25 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/kierr,
Terien lkm Z	6
Terän pituus l <sub>1</sub>	6 mm
Pään pituus l	20 mm
pitimelle nro 239880 - 239940	22 – 26,99

Pinnoitus	DGB-P
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	pohja- ja läpireiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
GGG	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		