



Haarukkanosturivaunu, jossa vaaka, Kantavuus: 2000kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	919915 2000
GTIN	4017976021225
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Rungossa ja haarukoissa kieroutumaton rakenne.

Vaa'an mittausalue 1–2000 kg, tarkkuus ± 2 kg. Porrastus 1 kg. CD-näyttö, kosketuspaneeli, jossa ON/OFF-painike sekä taaraus, toimii 4 x 1,5V:n AA-paristolla (sisältyvät toimitukseen).

Kuvateksti:

Haarukkarullat polyuretaania (Tandem).

Pyörät polyuretaania.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Pintakäsittely:

Keltainen/musta, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Leveys	540 mm
Haarukan pituus	1150 mm
Haarukan leveys	160 mm
Kantavuus	2000 kg

Paino	117 kg
Nostoalue	85 - 205 mm
Kääntyvien pyörien materiaali	polyuretaani
Haarukkapyörien materiaali	polyuretaani, kaksi pyörää
Pituus	1550 mm
Vaaka	kyllä
Väri	kelta-musta
Punnitusalue	1 - 2000 kg
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Tuotenro, paristot/akut	081557 LR6
IP-suojausluokka	IP 65
Tuotetyyppi	Pumppukärryt

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081551 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081553 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081552 LR6