

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Asetuskulma κ	95 astetta
Keskisiirto L ₃	5 mm
Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
ISO-koodi pidin	A08F SVLCR/L05
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Kaulan leveys L ₄	6 mm
Terän koko	5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,2 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659905 200
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-profiili TX5	675155 TX5
Momenttiruuvinväänninasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659956 200