

Garant
SEET 1305 AGSR, HB7510, Tyyppi: ST1400

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213573 ST1400 |
| GTIN | 4045197941022 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus
Malli:

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Huomautus:

Varmista viimeistely pinta käyttämällä yhdessä numeron 213596 UNI kanssa.

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax} = 4$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,22 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------|
| Syöttö f_z / hammas | 0,22 mm |
| tyyppi | ST1400 |
| Sarja | Softcut® |
| ISO-koodi-kääntöterä | SEET 1305 AGSR |
| Laji | HB7510 |
| Lastuava aine | KM |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |